


Капацитивен сензор за допир

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 100 / L = 11

Приложение

Принцип на работа	статичен
-------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III



Капацитивен сензор за допир

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Устойчив на късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Време за реакция	
Време за реакция [ms]	35

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 67; IP 69K; (отпред)

Тестове / одобрения	
MTTF [Години]	394

Механични данни	
Тегло [g]	129,5
Размери [mm]	Ø 100 / L = 11
Материал	активно лице: PA Grilamid TR 90UV прозрачен; корпус: PC/ABS черен; Цветен пръстен: PC/ABS зелен

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, червен
	Работа	8 x Светодиод, зелен

Акcesoари	
Акcesoари (като опция)	външен пръстен в различни цветове

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PUR

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



KT5006



Капацитивен сензор за допир

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Връзка

