


KT5110



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMSF-KGRBPKG/2M



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 29 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	статичен
-------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Време за реакция

Време за реакция [ms]	35
-----------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)

KT5110



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMSF-KGRBPKG/2M

Тестове / одобрения

EMC	IEC 61000-4	
MTTF	[Години]	516

Механични данни

Тегло	[g]	97,5
Размери	[mm]	Ø 29 / L = 31
Материал	PA 6.6-GF30 черен; активно лице: PA Grilamid TR 90UV	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	функция	1 x Светодиод, зелен могат да бъдат задействани

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 1
	уплътнител: 1
Акcesoари (като опция)	символен диск


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял