


Светещ капацитивен сензор за допир

KTMDF-KGRBPKG/2M



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 29 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	динамичен
-------------------	-----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да
Дължина на изходния сигнал [ms]	300

Време за реакция

Време за реакция [ms]	35
-----------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
-------------------------	----------


KT5111



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMDF-KGRBPKG/2M

Защита		IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)	
Тестове / одобрения			
EMC		IEC 61000-4	
MTTF [Години]		531	
Механични данни			
Тегло [g]		98,5	
Размери [mm]		Ø 29 / L = 31	
Материал		PA 6.6-GF30 черен; активно лице: PA Grilamid TR 90UV	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
		функция	1 x Светодиод, зелен могат да бъдат задействани
Аксесоари			
Доставени артикули		заклучващи гайки: 1	
		уплътнител: 1	
Аксесоари (като опция)		символен диск	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 2 m, PUR			
Връзка			



Цвета на проводниците :	
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял