


Светещ капацитивен сензор за допир

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KT6101

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP; (изходната функция да бъде задействана чрез щифт 2)
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 29 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	двойно стабилен
-------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP; (изходната функция да бъде задействана чрез щифт 2)
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Време за реакция		
Време за реакция	[ms]	35
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)
Механични данни		
Тегло	[g]	54
Размери	[mm]	Ø 29 / L = 31
Материал		PA 6.6; активно лице: PA Grilamid TR 90UV
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 1
		уплътнител: 1
Акcesoари (като опция)		символен диск
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Кабел: 0,3 m, PUR		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Връзка

