


KT5320



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 32 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	статичен
-------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Време за реакция

Време за реакция [ms]	35
-----------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)

Тестове / одобрения

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------


KT5320



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Механични данни		
Тегло	[g]	117
Размери	[mm]	Ø 32 / L = 31
Материал	корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); активно лице: PA Grilamid TR 90UV	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	функция	1 x Светодиод, зелен могат да бъдат задействани приоритетно превключване
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 1	
	уплътнител: 1	
Акcesoари (като опция)	символен диск	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR		
Връзка		



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял