


Светещ капацитивен сензор за допир

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KT6301

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 32 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	двойно стабилен
-------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Време за реакция

Време за реакция [ms]	35
-----------------------	----

КТ5351



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)
Механични данни		
Тегло	[g]	78,5
Размери	[mm]	Ø 32 / L = 31
Материал		корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); активно лице: PA Grilamid TR 90UV
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен могат да бъдат задействани
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 1	
	уплътнител: 1	
Аксесоари (като опция)	символен диск	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Кабел: 0,3 m, PUR		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Връзка

