


Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 Бутон за програмиране



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Дължина на сондата L [mm]	273

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Среда	вода; среда на водна основа; охлаждащи емулсии
Не може да се използва за	киселини и основи; течности с диелектрична константа <20 (напр. масла)
Температура на средата [°C]	0...35
Налягане на резервоара [bar]	0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	13; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Принцип на измерване	капацитивен

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	5



Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на измерване / настройка		
Дължина на сондата L	[mm]	273
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Свързваща скоба
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V (500 Ω AC)
Механични данни		
Размери	[mm]	Ø 16
Материал	PP; TPE-V	
Материали (мокри части)	PP	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Забележки	Бутонът за програмиране е електронно блокиран към момента на доставката.	
Единица на опаковката	1 брой	

LI5045



Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие

