


Електронен сензор за ниво

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG



- 1 буквено-цифров дисплей 4-цифров
 2 Светодиоди за статус
 3 Бутони за програмиране
 4 връзка на обвивката плосък конектор 6,3 mm DIN 46244



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2
Фабрична настройка	водни охлаждащи течности; вода; среди подобни на водата
Дължина на сондата L [mm]	264

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Среда	водни охлаждащи течности; масла; среда на маслена основа; вода; среди подобни на водата
Диелектрична константа на средата	> 2
Не може да се използва за	изключително проводими носители; лепкави среди; гранули; насипен материал; киселини; основи; хигиенни зони и приложения за галванично покритие
Максимална скорост на промяна на нивото [mm/s]	100
Налягане на резервоара [bar]	0,5; (без налягане за приложения към WHG (германски федерален закон за водите))

Охлаждащи течности

Температура на средата [°C]	0...35; (с климатична тръба E43100: 35...65 °C; не за заявления към WHG (Федерален закон за водите на Германия))
Масло	
Температура на средата [°C]	0...70



Електронен сензор за ниво

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

Температура на средата за кратко време	[°C]	0...90; (< 1 h)
--	------	-----------------

Вода		
Температура на средата	[°C]	0...35; (с климатична тръба E43100: 35...65 °C; не за заявления към WHG (Федерален закон за водите на Германия))

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	< 3

Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 2

Изходи		
Общ брой на изходите		2
Изходящ сигнал		превключващ сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Брой цифрови изходи		2
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на измерване / настройка		
Фабрична настройка		водни охлаждащи течности; вода; среди подобни на водата
Дължина на сондата L	[mm]	264
Активен обхват A	[mm]	195
Неактивен обхват I1 / I2	[mm]	53 / 16

Диапазон на настройка		
Гранична точка SP	[mm]	25...200
Точка на нулиране rP	[mm]	20...195
На стъпки от	[mm]	5
Референтна точка OP	[mm]	69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
Хистерезис, ОП	[mm]	2

Прецизност / отклонения		
Грешка при измерването		± 5
	[% от крайната стойност]	
Повторяемост		± 2
Резолуция	[mm]	5



Електронен сензор за ниво

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; SP / rP позиция; настройка OP; среден избор; настройка за отместване; забавяне при включване / изключване	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, аналогови	3	
Данни за процеса, двоични	2	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	802
Условия на работа		
Околна температура [°C]	0...60	
Температура на съхранение [°C]	-25...80	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
Одобрение	WHG; Общо одобрение на строителния орган; защита от преливане	
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	15 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	266	
Механични данни		
Тегло [g]	317,45	
Размери [mm]	Ø 16	
Материал	неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV	
Материали (мокри части)	PP	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Дисплей	2 x Светодиод, зелен (cm, inch)
	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Измерени стойности	буквено-цифров дисплей, 4-цифров
	Задаване на параметри	буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Електронен сензор за ниво


LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



OUT1: Превключващ изход IO-Link
 OUT-OP: Превключващ изход предотвратяване на преливане според германския федерален закон за водите (WHG)
 цветове съгласно DIN EN 60947-5-2
 Цветове на проводниците :

BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 WH = бял