


сензор за ниво с непрекъсната работа

LK0472A-A-00KMPKG/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: LK3123

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 7-сегментен LED дисплей
2 Бутони за програмиране
3 връзка на обвивката с кабелна обувка за кабел 1,5...2,5 mm²



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Дължина на сондата L [mm]	472

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Среда	водни охлаждащи течности; минерални масла (диелектрична константа <3); вода; среди подобни на водата
Диелектрична константа на средата	> 2
Не може да се използва за	среда с отделни слоеве (масло / вода, масло / метален слой); киселини и основи
Температура на средата [°C]	0...65; (средна температура за масла; средна температура за охлаждащи емулсии, вода и водна среда)
Налягане на резервоара [bar]	0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
------------------------	------------



сензор за ниво с непрекъсната работа

LK0472A-A-00KMPKG/US

Консумация на ток [mA]	< 80
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	3
Принцип на измерване	капацитивен

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	--

Изходи

Общ брой на изходите	2
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; аналогов сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Брой аналогови изходи	1
Аналогов токов изход [mA]	4...20
Макс. натоварване [Ω]	500
Аналогов напреженов изход [V]	0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω]	2000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	472
Активен обхват A [mm]	390
Неактивен обхват I1 / I2 [mm]	53 / 30

Диапазон на настройка

Гранична точка SP [mm]	40...415
Точка на нулиране rP [mm]	35...410
На стъпки от [mm]	5
Хистерезис [mm]	5

Прецизност / отклонения

Грешка при измерването [% от крайната стойност]	± 5
Повторяемост	± 2

LK3023



сензор за ниво с непрекъсната работа

LK0472A-A-00KMPKG/US

Връзка

