

LR8000




Сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)

LR0000B-BR34ASPKG/US

За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.
Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



- 1 буквено-цифров дисплей 4-цифров
- 2 LEDs Дисплей / Статус на превключване
- 3 Бутони за програмиране
- 4 уплътнение
- A Активен обхват
- I1 / I2 Неактивни диапазони



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 4
Дължина на сондата L [mm]	100...1600
Процес на свързване	резбова връзка G 3/4 външна резба
Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Приложение	за индустриални приложения
Среда	Течности
Диелектрична константа на средата	≥ 1,8; (за среди с диелектрична константа от 1,8 ... 5 (например масла) е необходима коаксиална тръба за работа)



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Препоръчителна среда	вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа
Не може да се използва за	Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики".
Температура на процеса [°C]	-25...80; (90 < 1 h ; вижте бележката под забележки)
Номинално налягане [bar]	16
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	16

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 3
Принцип на измерване	Водещ вълнов радар

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	4
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	4
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроенаеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	термичен, импулсен
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	100...1600
Активен обхват A [mm]	L-40; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: L-60)
Неактивен обхват I1 / I2 [mm]	30 / 10; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30 / 30)
Честота на измерване [Hz]	4

Диапазон на настройка

Гранична точка SP [mm]	15...L-30
Забележка за заданието SP	при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 35...L-30
Точка на нулиране rP [mm]	10... L-35
Забележка относно точката на нулиране rP	при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30...L-35
На стъпки от [mm]	5
Хистерезис [mm]	> 5



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Прецизност / отклонения		
Повторяемост	[mm]	± 5
Грешка при измерването	[mm]	± 7
Офсет грешка	[mm]	5
Резолюция	[mm]	1
Температурно отклонение на 10 K		± 0,2 %
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9 CDV	
Профили	няма профил	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, аналогови	1	
Данни за процеса, двоични	4	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	2,3
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	в затворен метален резервоар
	DIN EN 61000-6-4	в пластмасови или отворени метални резервоари
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms) / 25 Земно притегляне (6 ms) с референтна пръчка 0.5 m
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	5 Земно притегляне (10...2000 Hz) / 1 Земно притегляне (5 ... 200 Hz) с референтна пръчка 0.5 m
MTTF	[Години]	205
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	H008
	Файл номер UL	E174191
Механични данни		
Тегло	[g]	380,45
Материал	неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303); свързване на сондата: неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; уплътнение: NBR подсилено влакно	

LR8000



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Процес на свързване	резбова връзка G 3/4 външна резба
---------------------	-----------------------------------

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Дисплей	3 x Светодиод, зелен
	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Ниво	буквено-цифров дисплей, 4-цифров
	Задаване на параметри	буквено-цифров дисплей, 4-цифров

Забележки


Указания	За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



LR8000



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BR34ASPKG/US

диаграми и графики

Отклонение от измерването D в границите на диапазона на активния пръстен

