


## Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5101

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Характеристики на продукта

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение | PNP              |
| Изходна функция         | нормално отворен |
| Размери [mm]            | 6,2 x 32 x 4,6   |

## Електрически показатели

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]                       | 10...30 DC |
| Консумация на ток [mA]                       | < 10       |
| Защита срещу обръщане на полярността         | да         |
| Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2          |

## Изходи

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение                                | PNP              |
| Изходна функция                                        | нормално отворен |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2                |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100              |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 5000             |
| Защита срещу късо съединение                           | да               |
| Вид защита от късо съединение                          | импулсна         |
| Защита от претоварване                                 | да               |

## Обхват на следене

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Магнитна чувствителност [mT] | 3   |
| Скорост на движение [m/s]    | < 5 |

# MK5046



## Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

| Прецизност / отклонения        |                                |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Хистерезис                     | [mm]                           | 1,5                 |
| Повторяемост                   | [mm]                           | 0,2                 |
| Условия на работа              |                                |                     |
| Околна температура             | [°C]                           | -25...75            |
| Защита                         |                                | IP 67               |
| Тестове / одобрения            |                                |                     |
| EMC                            | EN 60947-5-2                   |                     |
|                                | EN 55011                       | клас B              |
| Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                     |
| Механични данни                |                                |                     |
| Сензорна повърхност            | преден                         |                     |
| Тип на цилиндъра               | Т-образни цилиндри             |                     |
| Размери                        | [mm]                           | 6,2 x 32 x 4,6      |
| Материал                       | PA 12-GF30                     |                     |
| Дисплеи / работни елементи     |                                |                     |
| Дисплей                        | Статус на превключване         | 1 x Светодиод, жълт |
| Забележки                      |                                |                     |
| Единица на опаковката          | 1 брой                         |                     |
| Електрическо свързване - щекер |                                |                     |
| Кабел: 0,3 m, PUR              |                                |                     |
| Конектор: 1 x M8; кодиране: A  |                                |                     |
| <div></div>                    |                                |                     |

### Връзка

