


Капацитивен сензор

KIE3015-FNKG/NI

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]	3...15
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 125

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	13; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	40
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Капацитивен сензор

KIE3015-FNKG/NI

Обхват на следене		
Обхват на сензора [mm]		3...15
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm]		15
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...70
Защита		IP 65
Повишен имунитет		да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения)
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери [mm]		M30 x 1,5 / L = 125
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		PBT; крайна капачка: PC
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
		отвертка: 1
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: ...2,5 mm ² ; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5		
Връзка		

