




С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR



- 1 Монтажна скоба
2 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	25,8 x 2,8 x 5

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	30

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	2
Скорост на движение [m/s]	> 10



С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	1
Повторяемост	[mm]	< 0,2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	2064
UL одобрение	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Номер за одобрение на UL	C008
	Файл номер UL	E174191
Механични данни		
Тегло	[g]	12,2
Монтаж		екраниран монтаж
Тип на цилиндъра		С-образни цилиндри
Размери	[mm]	25,8 x 2,8 x 5
Материал		корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана
Усилие на затягане	[Nm]	< 0,24
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Кабел: 0,3 m, PUR		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: Накатена гайка, с възможност за въртене		

С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Връзка

