




Капацитивен сензор

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KQ5002

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 сензорна повърхност
2 teach-in елемент



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално затворен
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	72 x 36 x 10

Приложение

Инсталация	откриване чрез стена на контейнера
Среда	сух насипен материал; течности

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	0,2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	50
Честота на превключване DC [Hz]	5
Защита срещу късо съединение	не



Капацитивен сензор

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Защита от претоварване	не
------------------------	----

Обхват на следене

Възможност за регулиране на обхвата на отчитане	да
---	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	72 x 36 x 10
Материал	PBT; PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	отвертка: 1
--------------------	-------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PUR

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син

Конектор: 1 x AMP