
N00220

Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0201 200VAC,RL

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



1 монтаж на DIN релса

CE

Приложение		
Приложение		мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник
Електрически показатели		
Толеранс на напрежението при работа	[%]	-15...10
Работно напрежение	[V]	< 200 AC
Брой канали		2
Изходи		
Електрическо изпълнение		реле
Контактен товар		5 A, 250 V AC / 100 VA
Честота на превключване DC	[Hz]	20
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 30
Защита на терминали		IP 20
Тестове / одобрения		
Одобрение		PTB Ex-95.C.2142X
Класификация за безопасност		
Обозначение		за клас на защита с искробезопасност
Напрежение	[V]	< 11

N00220

Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0201 200VAC,RL

Ток	[mA]	< 26
Мощност	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC означение		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB обозначение		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IICОбозначение		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB Обозначение		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC индуктивност		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB индуктивност		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC индуктивност		46mH
[Ex ib] IIB индуктивност		170mH
[Ex ia] IIC капацитет		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB капацитет		2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC капацитет		2,5µF
[Ex ib] IIB капацитет		15µF

Механични данни

Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	102 x 22 x 107

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
	функция	2 x Светодиод, червен


Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

терминали: 15 x ...2,5 mm²

Връзка



1: сензор 1
2: сензор 2
3: Relais 1
4: Relais 2
връзка 4-5 / 1-2 = без наблюдение на прекъсване на проводниците