


Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: N0532A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение

мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]

-15...20

Работно напрежение [V]

20...30 DC

Брой канали

2

Изходи

Електрическо изпълнение

оптрон

Честота на превключване DC [Hz]

200

Условия на работа

Околна температура [°C]

-20...60

Защита

IP 30

Защита на терминали

IP 20

Тестове / одобрения

Одобрение

PTB Ex-95.C.2143X



Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Класификация за безопасност		
Обозначение	за клас на защита с искробезопасност	
Напрежение [V]	< 11	
Ток [mA]	< 26	
Мощност [mW]	< 72	
[Ex ia] IIC означение	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] IIB обозначение	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] IIC Обозначение	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] IIB Обозначение	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] IIC индуктивност	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ia] IIB индуктивност	1mH / 2mH / 5mH	
[Ex ib] IIC индуктивност	46mH	
[Ex ib] IIB индуктивност	170mH	
[Ex ia] IIC капацитет	567nF / 581nF / 483nF	
[Ex ia] IIB капацитет	2,5μF / 2,2μF / 1,8μF	
[Ex ib] IIC капацитет	2,5μF	
[Ex ib] IIB капацитет	15μF	


Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери [mm]	102 x 22 x 107	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
	функция	2 x Светодиод, червен

Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване		
терминали: 15 x ...2,5 mm ²		

Връзка		
--------	--	--



- 1: сензор 1
 2: сензор 2
 3: Изход 1
 4: Изход 2
 връзка 4-5 / 1-2 = без наблюдение на прекъсване на проводниците