


Капацитивен сензор за допир

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 100 / L = 11

Приложение

Принцип на работа	динамичен
-------------------	-----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III



Капацитивен сензор за допир

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Защита срещу обръщане на полярността	да	
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500	
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Изходна функция	нормално отворен	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200	
Защита срещу късо съединение	да	
Защита от претоварване	да	
Дължина на изходния сигнал [ms]	300	
Време за реакция		
Време за реакция [ms]	35	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-40...85	
Защита	IP 67; IP 69K; (отпред)	
Тестове / одобрения		
MTTF [Години]	419	
Механични данни		
Тегло [g]	160,5	
Размери [mm]	Ø 100 / L = 11	
Материал	активно лице: PA Grilamid TR 90UV прозрачен; корпус: PC/ABS черен; Цветен пръстен: PC/ABS зелен	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, червен
	функция	8 x Светодиод, зелен могат да бъдат задействани
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	външен пръстен в различни цветове	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

KT5009




Капацитивен сензор за допир

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR

Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял