


Капацитивен сензор за допир

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Приложение

Принцип на работа	статичен
-------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Време за реакция

Време за реакция [ms]	35
-----------------------	----


КТ5012



Капацитивен сензор за допир

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 67; IP 69K; (отпред)
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	490,4
Механични данни		
Тегло	[g]	141,5
Размери	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Материал		активно лице: PA Grilamid TR 90UV прозрачен; корпус: PC/ABS черен
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, червен
	Работа	8 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		външен пръстен в различни цветове
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR		
Връзка		



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син