


Светещ капацитивен сензор за допир

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 29 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	динамичен
-------------------	-----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да
Дължина на изходния сигнал [ms]	300

Време за реакция

Време за реакция [ms]	35
-----------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
-------------------------	----------

КТ5102



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M

Защита	IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)
--------	--------------------------------

Тестове / одобрения

MTTF	[Години]	352
------	----------	-----

Механични данни

Тегло	[g]	55,5
Размери	[mm]	Ø 29 / L = 31
Материал	PA 6.6-GF30 черен; активно лице: PA Grilamid TR 90UV	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 1
	уплътнител: 1
Акcesoари (като опция)	символен диск

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

