


Светещ капацитивен сензор за допир

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KT5111

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 29 / L = 31

Приложение

Принцип на работа	динамичен
-------------------	-----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...30 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	500

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да


КТ5109



Светещ капацитивен сензор за допир

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Дължина на изходния сигнал	[ms]	300
Време за реакция		
Време за реакция	[ms]	35
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред)
Механични данни		
Тегло	[g]	43
Размери	[mm]	Ø 29 / L = 31
Материал		PA 6.6-GF30 черен; активно лице: PA Grilamid TR 90UV
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	функция	1 x Светодиод, зелен могат да бъдат задействани
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 1	
	уплътнител: 1	
Аксесоари (като опция)	символен диск	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 0,3 m, PUR		
Връзка		



Цветове на проводниците :	
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял