


Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 30

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V]	7,5...30; (когато се използва извън опасната зона)
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Клас на защита	III

Изходи

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	30; (когато се използва извън опасната зона)
Честота на превключване DC [Hz]	1500

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
Реален обхват на засичане Sr	4 ± 10 %

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10



Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Одобрение	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16107	
ATEX маркировка	II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C	
	II 1D Ex iaD 20 T 100°C Ta: -20...80°C	
	II 1G Ex ia IIC T6 Ta: -20...55°C	
	II 1G Ex ia IIC T5 Ta: -20...65°C	
	II 2G Ex ia IIC T6 Ta: -20...70°C	
	II 2G Ex ia IIC T5 Ta: -20...80°C	
EMC	EN 60947-5-6	
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Класификация за безопасност		
Макс. вътрешен капацитет	[nF]	140
Макс. вътрешна индуктивност	[µH]	145
Механични данни		
Тегло	[g]	0,651
Корпус	с резба	
Монтаж	неекраниран монтаж	
Размери	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Означение на резбата	M12 x 1	
Материал	неръждаема стомана; PBT	
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

NF5037




Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
	син