




Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани

IND2004DN/BS-200-K/PA

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	2 x нормално затворени
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	40 x 26 x 49

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	връзка към I / O кутия за PROFIBUS PA Bürkert тип 8642-0x
Номинално напрежение DC [V]	6,5; (270Ω)
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,2)
Макс. време за закъснение при включване [ms]	1

Изходи

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	2 x нормално затворени
Макс. съпротивление на кабела [Ω]	50
Честота на превключване DC [Hz]	1000

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
------------------------	---

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Одобрение	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5022



Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани

IND2004DN/BS-200-K/PA


Класификация за безопасност		
Макс. вътрешен капацитет	[nF]	150
Макс. вътрешна индуктивност	[µH]	190
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	40 x 26 x 49
Материал		PBT
Забележки		
Забележки		Бележка:
		Номиналното напрежение не отговаря на NAMUR EN50227
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M18; кодиране: A



Връзка



1 = свързване към усилвател NAMUR
1-4: Out 1
2-3: Out 2