


O2M210



Аналогова камера за мобилни машини

O2MXOOKG/A1/GM/170



Характеристики на продукта

Резолюция на изображението	[px]	640 x 480
Ъгъл на отвора	[°]	170 x 117

Приложение

Система	ширмован кабел
---------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	12...32 DC
Консумация на ток	[mA]	< 280; (с нагряване на лещите)
Защита срещу пренапрежение		да
Сензор за разпознаване на обекти		¼ "4: 3 VGA CMOS сензор за изображения Цвят

O2M210



Аналогова камера за мобилни машини

O2MXOOKG/A1/GM/170

Включване пиков ток	[mA]	1000
Продължителност на пиковия ток на включване	[ms]	2

Изходи

Видео изход	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Обхват на следене

Размер на видимото поле	[mm]	Работен обхват [m]	Размер на видимото поле [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Резолюция на изображението	[px]	640 x 480			
Ъгъл на отвора	[°]	170 x 117			
Чувствителност към светлина	[LUX]	< 0,05			
Динамичен диапазон	[dB]	> 80			

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...100
Защита		IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	DIN EN 61000-6-4	индустриални среди
	DIN EN 61000-6-2	индустриални среди
	UN-ECE R10	
Удароустойчивост		50 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации	Честотен обхват 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Тест с пръскане на сол	IEC 60068-5-52	

Механични данни

Тегло	[g]	303
Размери	[mm]	Ø 55 / L = 52
Материал		корпус: PC/ABS; предна леща: полиамид подсилено фибростъкло

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажен комплект:, E2M210
	винтове: 2 x M6 x 20
	Шайби
	Гайки: 2 x M6, самостоятелно заключване
	anti-slide pad

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Аналогова камера за мобилни машини

O2MXOOKG/A1/GM/170

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, ширмован

Конектор: 1 x M16; кодиране: A; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V