


O2D510



Сензор за разпознаване на обекти

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16



- 1 леща
- 2 Модул за осветление



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		RGBW
Резолюция на изображението	[px]	1280 x 960
Макс. скорост на четене	[Hz]	40
Приложение		
Система		поляризационен филтър
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 300; (24V DC; с превключващи изходи: < 400 mA)
Клас на защита		III



Сензор за разпознаване на обекти

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16

Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	RGBW
Дължина на вълната [nm]	625; 525; 453
Сензор за разпознаване на обекти	Сензор за изображения CMOS черно / бяло

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	---

Входове

Тригер	външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Тип 3); TCP/IP; PROFINET; вътрешен
Брой цифрови входове	1

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи	1; (конфигурируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	1
Макс. работен ток за изход [mA]	100
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Размер на видимото поле [mm]	Работен обхват	Размер на видимото поле		
	85	28 x 21		
	300	92 x 69		
	500	152 x 114		
	1000	302 x 227		
	1500	453 x 340		
	2000	603 x 452		
	2500	753 x 564		
Работен обхват [mm]	> 85			
Резолюция на изображението [px]	1280 x 960			
Тип леща	стандартен			
Възможност за поларизационен филтър	да			
Макс. скорост на четене [Hz]	40			

Софтуер / програмиране

Опции за задаване на параметри	Über PC mit ifm Vision Assistant
--------------------------------	----------------------------------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	Ethernet
Ethernet	
Брой Ethernet интерфейси	1
Стандарт за предаване	10Base-T; 100Base-TX



Сензор за разпознаване на обекти

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16

Скорост на предаване	10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол	TCP/IP; PROFINET
Фабричните настройки	IP адрес: 192.168.0.69 маска на подмрежата: 255.255.255.0 (Class C) gateway IP address: 192.168.0.201 MAC адрес: вижте табелката за типа
Тип на ползване	Задаване на параметри; Пренос на данни

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...50
Температура на съхранение [°C]	-40...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m]	4000
Защита	IP 65
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN IEC 61000-6-4 Излъчване на смущения	индустриални среди
	EN IEC 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения	индустриални среди
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне (10 ... 150 Hz)
Фотобиологична безопасност	рискова група 1; (EN 62471)	
Електрическа защита	EN IEC 61010-2-201	електрическо захранване само чрез схеми PELV

Механични данни

Тегло [g]	622,35
Тип на монтажа	винтов монтаж; (отвор M4 x 7mm)
Размери [mm]	45 x 45 x 86
Материал	корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: Gorillaglas; LED прозорец: PC; бутони: POM
Уплътнителен материал	FKM
Усилие на затягане [Nm]	2,1

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	2 x Светодиод, зелен
	функция	2 x Светодиод, жълт
	Многофункционален бутон	2 x Светодиод, зелен/жълт
Обслужващи елементи	1	Многофункционален бутон

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Допълнително монтажно оборудване
	Защитни стъкла

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Сензор за разпознаване на обекти

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: 1 x M12; кодиране: D; Формовано тяло: неръждаема стомана; уплътнение: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
свързан към екрана	

Електрическо свързване - захранване

Конектор: 1 x M12; кодиране: L; Формовано тяло: неръждаема стомана



1	24 V DC
2	не се използва / тригериращ вход
3	GND
4	не се използва / Ready / OUT1
5	не се използва