




Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"
За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.



- 1 буквено-цифров дисплей 4-цифров
- 2 LEDs Дисплей / Статус на превключване
- 3 Бутони за програмиране
- A Активен обхват
- I1 / I2 Неактивни диапазони



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2
Дължина на сондата L [mm]	100...1600
Процес на свързване	резбова връзка 3/4" NPT външна резба
Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Приложение	за индустриални приложения
Среда	Течности
Диелектрична константа на средата	≥ 5
Препоръчителна среда	вода; среда на водна основа



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Не може да се използва за	Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики".	
Температура на процеса [°C]	-25...80; (90 < 1 h ; вижте бележката под забележки)	
Номинално налягане [bar]	16	
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000	
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	16	
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]	18...30 DC	
Консумация на ток [mA]	< 30	
Клас на защита	III	
Защита срещу обръщане на полярността	да	
Отложено включване [s]	< 3	
Принцип на измерване	Водещ вълнов радар	
Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2	
Изходи		
Общ брой на изходите	2	
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; IO-Link	
Електрическо изпълнение	PNP	
Брой цифрови изходи	2	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	термичен, импулсен	
Защита от претоварване	да	
Обхват на измерване / настройка		
Дължина на сондата L [mm]	100...1600	
Активен обхват A [mm]	L-40	
Неактивен обхват I1 / I2 [mm]	30 / 10	
Честота на измерване [Hz]	4	
Диапазон на настройка		
Гранична точка SP [mm]	15...L-30	
Точка на нулиране rP [mm]	10... L-35	
На стъпки от [mm]	5	
Хистерезис [mm]	> 5	
Прецизност / отклонения		
Повторяемост [mm]	± 5	
Грешка при измерването [mm]	± 7	
Офсет грешка [mm]	5	



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Резолюция	[mm]	1
Температурно отклонение на 10 K		± 0,2 %

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9 CDV	
Профили	няма профил	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, аналогови	1	
Данни за процеса, двоични	2	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	2,3
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	9

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	в затворен метален резервоар
	DIN EN 61000-6-4	в пластмасови или отворени метални резервоари
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	50 Земно притегляне (11 ms) / 25 Земно притегляне (6 ms) с референтна пръчка 0.5 m
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	5 Земно притегляне (10...2000 Hz) / 1 Земно притегляне (5 ... 200 Hz) с референтна пръчка 0.5 m
MTTF	[Години]	233
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	H007
	Файл номер UL	E174191

Механични данни

Тегло	[g]	397,25
Материал	неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303); свързване на сондата: неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE; FKM	
Процес на свързване	резбова връзка 3/4" NPT външна резба	

LR7300



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Дисплей	3 x Светодиод, зелен
	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Ниво	буквено-цифров дисплей, 4-цифров
	Задаване на параметри	буквено-цифров дисплей, 4-цифров

Забележки


Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"; За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



LR7300



Сензор за ниво с непрекъсната работа (радар с насочена вълна)

LR0000B-BN34AQPKG/US

диаграми и графики

Отклонение от измерването D в границите на диапазона на активния пръстен

