


M95008



Магнитен сензор с две точки на превключване за диагностика на спирачките

M9G4015PARKG/A/US



- 1: Убочаваща позиция максимум
2: Убочаваща позиция минимум



Характеристики на продукта

Изходна функция	2 x нормално отворени
Размери [mm]	Ø 30 / L = 117

Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Изходна функция	2 x нормално отворени
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	5,4
Минимален работен ток [mA]	2
Макс. ток на утечка [mA]	0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	0,5
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

M95008



Магнитен сензор с две точки на превключване за
диагностика на спирачките

M9G4015PARKG/A/US

Връзка

