


O5ELFPKG/US100



Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	11
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	655

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)



Лазерен сензор с приемник и предавател - приемник

O5ELFPKG/US100

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	1000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 60
Възможност за регулиране на обхвата		да
Диаметър на най-малкия откриваем обект	[mm]	3; (60 m)

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	788

Механични данни

Тегло	[g]	67,5
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Материал		корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Функция обучение		да
Електронно заключване		да

Забележки

Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

O5E700



Лазерен сензор с приемник и предавател -
приемник

O5ELFPKG/US100

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

