


Магнитен сензор

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	70; (отнасящи се до магнита M 4.0)
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 65

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	70; (отнасящи се до магнита M 4.0)
------------------------	------------------------------------

MG5001



Магнитен сензор

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Прецизност / отклонения

Хистерезис	[% от Sr]	1...10
Повторяемост	[% от Sr]	1

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

ЕМС	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Механични данни

Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		месинг с никелово покритие; сензорна повърхност: пластмаса

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

