


## Сензор за цилиндър с накрайник

MKZ3000-BPKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5115 + E11799

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензорна повърхност



### Характеристики на продукта

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение | PNP              |
| Изходна функция         | нормално отворен |
| Размери [mm]            | 37,5 x 35 x 35,5 |

### Електрически показатели

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]                       | 10...30 DC |
| Консумация на ток [mA]                       | < 10       |
| Защита срещу обръщане на полярността         | да         |
| Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2          |

### Изходи

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение                                | PNP              |
| Изходна функция                                        | нормално отворен |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2                |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 300              |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 5000             |
| Защита срещу късо съединение                           | да               |
| Вид защита от късо съединение                          | импулсна         |
| Защита от претоварване                                 | да               |

### Обхват на следене

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Магнитна чувствителност [mT] | 3   |
| Скорост на движение [m/s]    | < 5 |


# МК5010



## Сензор за цилиндър с накрайник

МКЗ3000-ВРКГ

| Прецизност / отклонения             |                                               |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Хистерезис                          | [mm]                                          | 1                   |
| Повторяемост                        | [mm]                                          | 0,1                 |
| Условия на работа                   |                                               |                     |
| Околна температура                  | [°C]                                          | -25...75            |
| Защита                              |                                               | IP 67               |
| Тестове / одобрения                 |                                               |                     |
| ЕМС                                 | EN 60947-5-2                                  |                     |
| Устойчивост на удар / вибрация      | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)                |                     |
| Механични данни                     |                                               |                     |
| Сензорна повърхност                 | центриран                                     |                     |
| Тип на цилиндъра                    | Накрайник за цилиндри                         |                     |
| Размери                             | [mm]                                          | 37,5 x 35 x 35,5    |
| Материал                            | корпус: пластмаса; Монтажен адаптер: алуминий |                     |
| Дисплеи / работни елементи          |                                               |                     |
| Дисплей                             | Статус на превключване                        | 1 x Светодиод, жълт |
| Забележки                           |                                               |                     |
| Единица на опаковката               | 1 брой                                        |                     |
| Електрическо свързване              |                                               |                     |
| Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                                               |                     |
| Връзка                              |                                               |                     |



|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | Цвета на проводниците : |
| BN = | кафяв                   |
| BU = | син                     |
| BK = | черен                   |