


## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

МКР3000-BPKG/US-100-DPS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: МК5108 + Е11801

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензорна повърхност



### Характеристики на продукта

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение | PNP              |
| Изходна функция         | нормално отворен |
| Размери [mm]            | 41 x 30 x 27     |

### Електрически показатели

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]                       | 10...30 DC |
| Консумация на ток [mA]                       | < 10       |
| Защита срещу обръщане на полярността         | да         |
| Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2          |

### Изходи

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение | PNP              |
| Изходна функция         | нормално отворен |



## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                                                   |      |          |
|---------------------------------------------------|------|----------|
| Макс. изход за превключване на напрежението DC    | [V]  | 2        |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC | [mA] | 300      |
| Честота на превключване DC                        | [Hz] | 5000     |
| Защита срещу късо съединение                      |      | да       |
| Вид защита от късо съединение                     |      | импулсна |
| Защита от претоварване                            |      | да       |

### Обхват на следене

|                         |       |     |
|-------------------------|-------|-----|
| Магнитна чувствителност | [mT]  | 3   |
| Скорост на движение     | [m/s] | < 5 |

### Прецизност / отклонения

|              |      |     |
|--------------|------|-----|
| Хистерезис   | [mm] | 1   |
| Повторяемост | [mm] | 0,1 |

### Условия на работа

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Околна температура | [°C] | -25...75 |
| Защита             |      | IP 67    |

### Тестове / одобрения

|                                |              |                                |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| EMC                            | EN 60947-5-2 |                                |
| Устойчивост на удар / вибрация |              | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

### Механични данни

|                     |      |                               |
|---------------------|------|-------------------------------|
| Сензорна повърхност |      | преден                        |
| Тип на цилиндъра    |      | интегрирани профилни цилиндри |
| Размери             | [mm] | 41 x 30 x 27                  |
| Материал            |      | алуминий; пластмаса           |

### Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|------------------------|---------------------|

### Забележки

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| Единица на опаковката |  | 1 брой |
|-----------------------|--|--------|

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



# MK5013



## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

МКР3000-BPKG/US-100-DPS

### Връзка

