




Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

МКР3000-ВРКG/US-100-DPS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1    сензорна повърхност



| Характеристики на продукта                             |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение                                | PNP              |
| Изходна функция                                        | нормално отворен |
| Размери [mm]                                           | 41 x 30 x 27     |
| Електрически показатели                                |                  |
| Работно напрежение [V]                                 | 10...30 DC       |
| Консумация на ток [mA]                                 | < 10             |
| Защита срещу обръщане на полярността                   | да               |
| Макс. време за закъснение при включване [ms]           | 2                |
| Изходи                                                 |                  |
| Електрическо изпълнение                                | PNP              |
| Изходна функция                                        | нормално отворен |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2                |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 300              |



## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Честота на превключване [Hz]  | 5000     |
| DC                            |          |
| Защита срещу късо съединение  | да       |
| Вид защита от късо съединение | импулсна |
| Защита от претоварване        | да       |

### Обхват на следене

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Магнитна чувствителност [mT] | 2   |
| Скорост на движение [m/s]    | < 5 |

### Прецизност / отклонения

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Хистерезис [mm]   | 1   |
| Повторяемост [mm] | 0,1 |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...75 |
| Защита                  | IP 67    |

### Тестове / одобрения

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EMC                            | EN 60947-5-2                   |
| Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

### Механични данни

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Сензорна повърхност | преден                                      |
| Тип на цилиндъра    | интегрирани профилни цилиндри; (Joucomatic) |
| Размери [mm]        | 41 x 30 x 27                                |
| Материал            | алуминий; пластмаси                         |

### Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|------------------------|---------------------|

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



# MK5027



## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

МКР3000-BPKG/US-100-DPS

### Връзка

