


## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

МКР3000-АНКГ

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: МК5114 + Е11801

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 сензорна повърхност



### Характеристики на продукта

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение | NPN              |
| Изходна функция         | нормално отворен |
| Размери [mm]            | 41 x 30 x 27     |

### Електрически показатели

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]                       | 10...30 DC |
| Консумация на ток [mA]                       | < 10       |
| Защита срещу обръщане на полярността         | да         |
| Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2          |

### Изходи

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Електрическо изпълнение                                | NPN              |
| Изходна функция                                        | нормално отворен |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2                |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 300              |



## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

MKP3000-ANKG

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Честота на превключване [Hz]  | 5000     |
| DC                            |          |
| Защита срещу късо съединение  | да       |
| Вид защита от късо съединение | импулсна |
| Защита от претоварване        | да       |

### Обхват на следене

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Магнитна чувствителност [mT] | 3   |
| Скорост на движение [m/s]    | < 5 |

### Прецизност / отклонения

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Хистерезис [mm]   | 1   |
| Повторяемост [mm] | 0,1 |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...75 |
| Защита                  | IP 67    |

### Тестове / одобрения

|                                |                                |        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| EMC                            | EN 60947-5-2                   |        |
|                                | EN 55011                       | клас B |
| Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |        |

### Механични данни

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Сензорна повърхност | преден                        |
| Тип на цилиндъра    | интегрирани профилни цилиндри |
| Размери [mm]        | 41 x 30 x 27                  |
| Материал            | алуминий; пластмаса           |

### Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|------------------------|---------------------|

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

# MK5041




## Сензор за цилиндър за интегрирани профилни цилиндри

МКР3000-АНКГ

### Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Връзка



|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| BK = | черен                       |