


Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5102

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	3
Скорост на движение [m/s]	< 5



Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	1,5
Повторяемост	[mm]	0,2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
ЕМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни		
Сензорна повърхност	преден	
Тип на цилиндъра	Т-образни цилиндри	
Размери	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Материал	PA 12-GF30	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Кабел: 0,3 m, PUR		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A		
		

Връзка

