


Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/5M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	3
Скорост на движение [m/s]	< 5

Прецизност / отклонения


Хистерезис [mm]	1,5
Повторяемост [mm]	0,2



Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/5M

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механични данни		
Сензорна повърхност		преден
Тип на цилиндъра		Т-образни цилиндри
Размери	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Материал		PA 12-GF30
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm ²		
Връзка		



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен