


Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5311

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	1

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	3,1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	10000



Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Магнитна чувствителност [mT]	2,5
Скорост на движение [m/s]	< 5

Прецизност / отклонения	
Хистерезис [mm]	1...2
Повторяемост [mm]	0,1

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Механични данни	
Сензорна повърхност	преден
Тип на цилиндъра	C-образни цилиндри
Размери [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Материал	LCP

Дисплей / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PUR

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: Накатена гайка, с възможност за въртене



Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Връзка

