


Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	1

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	3,1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	10000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Магнитна чувствителност		[mT]	2,5
Скорост на движение		[m/s]	< 5
Прецизност / отклонения			
Хистерезис		[mm]	1...2
Повторяемост		[mm]	0,1
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...70
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни			
Сензорна повърхност		преден	
Тип на цилиндъра		С-образни цилиндри	
Размери		[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Материал		LCP	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 0,5 m, PUR			
Електрическо свързване - щекер			
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: Накатена гайка, с възможност за въртене			



Т-образен сензор за цилиндри

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Връзка

