


С-образен сензор за цилиндъра

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 Монтажна скоба
2 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	30

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	10000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Магнитна чувствителност [mT]	2,8
Скорост на движение [m/s]	> 10



С-образен сензор за цилиндъра

MKS3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	< 1,5
Повторяемост	[mm]	< 0,2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Монтаж	неекраниран монтаж	
Тип на монтажа	скоби за закрепване с шестоъгълен конектор, ширина между плоскостите 0.9	
Тип на цилиндъра	С-образни цилиндри	
Размери	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Материал	РА; Монтажна скоба: неръждаема стомана	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Аксесоари (като опция)	Ключ с вътрешен шестостен	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²		
Връзка		



Цветовете на проводниците :

BK =
 BN =
 BU =

черен
 кафяв
 син