




С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Размери	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 10
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	30
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	5000
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да



С-образен сензор за цилиндъра

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

Обхват на следене		
Магнитна чувствителност	[mT]	2
Скорост на движение	[m/s]	> 10
Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	1
Повторяемост	[mm]	< 0,2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	21,7
Монтаж		екраниран монтаж
Тип на цилиндъра		С-образни цилиндри
Размери	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Материал		корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана
Усилие на затягане	[Nm]	< 0,24
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Кабел: 0,3 m, PUR		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: Накатена гайка, с възможност за въртене		
		

С-образен сензор за цилиндъра

MKS3020BBPKG/A/0,3/ZH/US/2X

Връзка



- 1: сензор 1
2: сензор 2