# OA0110

## Ретро-рефлекторен сензор

**OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5**

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA0106
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!




| | | |
|---|---|---|
| **Характеристики на продукта** | | |
| Тип на светлината | | червена светлина |
| Корпус | | правоъгълен |
| **Приложение** | | |
| Система | | поляризационен филтър |
| Функционален принцип | | Ретро-рефлекторен сензор |
| **Електрически показатели** | | |
| Честота AC | [Hz] | 47...63 |
| Работно напрежение | [V] | 20...250 AC/DC |
| Макс. консумация на енергия | [VA] | 2 |
| Клас на защита | | II |
| Тип на светлината | | червена светлина |
| Дължина на вълната | [nm] | 660 |
| **Изходи** | | |
| Електрическо изпълнение | | реле |
| Изходна функция | | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
| Контактен товар | | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
| Честота на превключване AC | [Hz] | 10 |
| Честота на превключване DC | [Hz] | 10 |
| Защита срещу късо съединение | | не |

# OA0110

## Ретро-рефлекторен сензор

**OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Защита от претоварване | | не | |
| **Обхват на следене** | | | |
| Обхват | [m] | < 8;  (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) | |
| Възможност за регулиране на обхвата | | да | |
| Възможност за поларизационен филтър | | да | |
| **Условия на работа** | | | |
| Околна температура | [°C] | -25...60 | |
| Защита | | IP 65 | |
| **Тестове / одобрения** | | | |
| EMC | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | клас B |
| **Механични данни** | | | |
| Корпус | | правоъгълен | |
| Размери | [mm] | 90 x 30 x 70 | |
| Материал | | PPO модифициран | |
| Материал на лещата | | PMMA | |
| **Дисплеи / работни елементи** | | | |
| Дисплей | | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
| | | Работа | 1 x Светодиод, зелен |
| | | функция | 1 x Светодиод, червен |
| **Аксесоари** | | | |
| Доставени артикули | | Ъглова скоба | |
| | | отвертка | |
| **Забележки** | | | |
| Единица на опаковката | | 1 брой | |
| **Електрическо свързване** | | | |
| Конектор: 1 x | | | |