


Фиброоптичен усилвател

OBF-FNKG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули:

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 монтаж на DIN релса
2 бутони за настройка

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Фиброоптичен усилвател

OBF-FNKG

Честота на превключване [Hz] DC	500
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	0...1; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	0...50; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	36 x 15 x 60
Материал	\$3SGLWE

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен

Забележки

Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване
Единица на опаковката	1 брой





Фиброоптичен усилвател

OBF-FNKG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен