


Фиброоптичен усилвател

OBF-FPKG/T/AS-610

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OBF501

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 монтаж на DIN релса
2 бутони за настройка

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
---------	-------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Фиброоптичен усилвател

OBF-FPKG/T/AS-610

Функция за проверка на изхода		да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията	[V]	3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	500
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Функция за време	[s]	0,002...0,09
Обхват на следене		
Обхват	[m]	0...1,2; (Бариерен сензор)
Обхват	[mm]	0...70; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	36 x 15 x 60
Материал		ABS
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен
	Работна резерва	4 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика	
	съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване	
	режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна	
	съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване	
Единица на опаковката	1 брой	

Фиброоптичен усилвател



OBF-FPKG/T/AS-610

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



2

Функция за проверка на изхода



диаграми и графики

графика на печалба

