




Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Артикулят не се предлага вече - запис в архива




Характеристики на продукта		
Изходна функция		нормално затворен
Обхват на сензора	[mm]	4
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M12 x 1
Електрически показатели		
Номинално напрежение DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC	[V]	5...25
Консумация на ток	[mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Изходи		
Изходна функция		нормално затворен
Макс. съпротивление на кабела	[Ω]	50
Честота на превключване DC	[Hz]	400
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67



Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Тестове / одобрения	
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Класификация за безопасност	
Макс. вътрешен капацитет [nF]	230
Макс. вътрешна индуктивност [μH]	170
Механични данни	
Корпус	с резба
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	месинг с никелово покритие; PBT
Акcesoари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :
 BK = черен
 WH = бял

Конектор: 1 x AMP