


Фиброоптичен усилвател

OBF-FPKG/AS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



- 1 монтаж на DIN релса
2 бутони за настройка

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Дизайн	за оптични влакна с метална обвивка FE/FT-50
--------	--

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 35
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	500
Защита срещу късо съединение	да



Фиброоптичен усилвател

OVF-FPKG/AS

Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Обхват [m]	0...1; (Бариерен сензор)
Обхват [mm]	0...150; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	36 x 15 x 60
Материал	ABS
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен

Забележки	
Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика
	съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване
	режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна
	съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Фиброоптичен усилвател

OBF-FPKG/AS

Връзка

