



Ретро-рефлекторен сензор

OCP-CPKG/US-100

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5P500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,9
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	1500



Ретро-рефлекторен сензор

OCP-CPKG/US-100

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Обхват [m]	< 5
Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	130
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
Възможност за поляризационен филтър	да

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	49 x 15 x 42
Материал	цинкова отливка
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	функция	1 x Светодиод, жълт мигане

Акcesoари	
Доставени артикули	отвертка

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Ретро-рефлекторен сензор

OSP-CPKG/US-100

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

