



Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5G500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 80
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	100
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Ретро-рефлекторен сензор

OSPGHPRKG/US-100

Честота на превключване [Hz]	1000
DC	
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 1,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. височина на светлинното петно [mm]	13
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват

Време за реакция

Време за реакция [s]	0,5
----------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...55
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	49 x 15 x 42
Материал	цинкова отливка
Материал на лещата	PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари


Доставени артикули	отвертка
--------------------	----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Ретро-рефлекторен сензор

OC5230/US-100

Връзка



- | | |
|---|-------------------------------|
| 2 | Функция за проверка на изхода |
| 5 | Eingang "External Teach" |

диаграми и графики

графика на печалба

