


NN5013



Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани

IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G



Характеристики на продукта	
Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	2 x нормално затворени
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	40 x 26 x 26
Електрически показатели	
Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V]	7,5...15
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Клас на защита	III
Изходи	
Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	2 x нормално затворени
Честота на превключване DC [Hz]	1800
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	4
Реален обхват на засичане Sr	4 ± 10 %
Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10


NN5013



Индуктивен двоен сензор NAMUR за задвижващи клапани

IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G

Връзка



1 = свързване към усилвател NAMUR
Цветовете на проводниците :
BK = черен
BN = кафяв
BU = син
WH = бял