


Бариерен сензор - приемник

OGE-DNKG/US



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	8
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 8
Възможност за регулиране на обхвата	не

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
-------------------------	----------



Барьерен сензор - приемник

OGE-DNKG/US

Защита	IP 67; (съвместно със съответния конектор)
--------	--

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	1320

Механични данни

Тегло	[g]	14,4
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: ABS
Материал на лещата		PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

