
OGE380

Бариерен сензор - приемник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE



Трансмитер в долната леща
Приемник в горната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен с резба M18
Приложение		
Функционален принцип		Бариерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	20
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	624
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC	[Hz]	1000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

OGE380


Бариерен сензор - приемник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата		не
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	961
Механични данни		
Тегло	[g]	78
Корпус		правоъгълен с резба M18
Размери	[mm]	53 x 20 x 36
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Материал на лещата		PEI
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули		гайка: 1, неръждаема стомана
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A




OGE380

Бариерен сензор - приемник

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

