


Аналогова камера за мобилни машини

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Характеристики на продукта

Резолюция на изображението	[px]	640 x 480
Ъгъл на отвора	[°]	80 x 59

Приложение

Система	ширмован кабел
Приложение	Вградена огледална функция

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	12...32 DC
Консумация на ток	[mA]	< 280; (с нагряване на лещите)



Аналогова камера за мобилни машини

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Защита срещу пренапрежение	да
Сензор за разпознаване на обекти	¼ "4: 3 VGA CMOS сензор за изображения Цвят
Включване пиков ток [mA]	1000
Продължителност на пиковия ток на включване [ms]	2

Изходи

Видео изход	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Обхват на следене

Размер на видимото поле [mm]	Работен обхват	Размер на видимото поле		
	1000	1680 x 1130		
	2000	3360 x 2260		
	3000	5030 x 3390		
	4000	6710 x 4530		
	5000	8390 x 5660		
Резолюция на изображението [px]	640 x 480			
Ъгъл на отвора [°]	80 x 59			
Чувствителност към светлина [LUX]	< 0,05			
Динамичен диапазон [dB]	> 80			

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Температура на съхранение [°C]	-40...100
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	DIN EN 61000-6-4	индустриални среди
	DIN EN 61000-6-2	индустриални среди
	UN-ECE R10	
Удароустойчивост		50 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации	Честотен обхват 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Тест с пръскане на сол	IEC 60068-5-52	

Механични данни

Тегло [g]	313
Размери [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Материал	корпус: PC/ABS; предна леща: полиамид подсилено фибростъкло

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажен комплект:, E2M210
	винтове: 2 x M6 x 20
	Шайби
	Гайки: 2 x M6, самостоятелно заключване
	anti-slide pad

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Аналогова камера за мобилни машини

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, ширмован; свързан към екрана

Конектор: 1 x M16; кодиране: A; Екраниран кабел за свързване: true



1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V