




Външно осветление

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 Светодиод



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
-------------------	-----------------------

Приложение

Осветено поле [mm]	10 x 150
Дизайн	решетки
Тип на работата	висок интензитет на светлината (импулсна, постоянна работа само с охлаждане); нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	Работен режим "постоянна работа": 415; Работен режим "висок светлинен интензитет": 640
Тип на светлината	Инфрачервена светлина



Външно осветление

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Дължина на вълната	[nm]	875
--------------------	------	-----

Входове

Тригер	24 V PNP
--------	----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...55
Температура на съхранение	[°C]	-25...75
Защита		IP 65
Защита от прегряване		да; (деактивиране при 65...75 °C)

Тестове / одобрения

Фотобиологична безопасност	рискова група 1; (DIN EN 62471:2008)
----------------------------	--------------------------------------

Механични данни

Тегло	[g]	218,5
Размери	[mm]	200 x 13 x 18
Материал		алуминий черен, анодизиран
Материал на лещата		стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на осветлението	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	над температурата	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, черен; 4 x 0,34 mm²


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Външно осветление

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Връзка



- | | |
|---|--|
| 4 | Тригер |
| 2 | Работен режим "висок светлинен интензитет" |